

LENTE DE CONTATO

COMFORT VISION

UF
55

“QUALIDADE VISUAL, MAIS UMECTAÇÃO, MAIS CONFORTO”



DESCRIÇÃO	MATERIAL	USO	%H ₂ O	CURVA BASE (mm)	DIÂMETRO (mm)	GRADUAÇÃO (dpf)
1 Lente de contato gelatinosa esférica moldada	<i>Methafilcon</i>	Flexível	55%	8.60	14.20	de -6.00 à +4.00 (em intervalos de 0.25)

ESFÉRICA MOLDADA COM GRADUAÇÃO



DESCRIÇÃO	MATERIAL	USO	%H ₂ O	CURVA BASE (mm)	DIÂMETRO (mm)	GRADUAÇÃO (dpf)
1 Lente de contato gelatinosa esférica torneada	<i>Methafilcon</i>	Flexível	55%	8.30/8.40/ 8.60/8.80/ 8.90	14.20	de -20.00 à +20.00 (em intervalos de 0.25)

ESFÉRICA TORNEADA COM GRADUAÇÃO



DESCRIÇÃO	MATERIAL	USO	%H ₂ O	CURVA BASE (mm)	DIÂMETRO (mm)	GRADUAÇÃO (dpf)
1 Lente de contato gelatinosa tórica torneada	<i>Methafilcon</i>	Flexível	55%	8.30/8.40/ 8.60/8.80/ 8.90	14.20	esférica: de -20.00 a +20.00 (em intervalos de 0.25) cilíndrica: de -0.25 a -6.00 (em intervalos de 0.25)

TÓRICA TORNEADA COM GRADUAÇÃO

“UMA ADAPTAÇÃO SIMPLES E SEGURA”